

# Micro-Tec ジブロック バリアホイルバッグ

## イントロダクション

Micro-Tec ジブロック バリアホイルバッグは、サンプルの保管と保護に便利です。特に光と湿気に敏感なサンプルには最適です。ジブロックシールで開閉が容易に行え、恒久的な保管のためにジブロックの上にヒートシールをすることができます。恒久的なヒートシールを簡単に取り外せるように、切り口（ノッチ）が付いています。底が広いポーチに仕上げられています。ジブロックバリアホイルバッグはサンプルを以下から保護します。



- 湿気
- 光 (UV)
- 酸化
- ほこり
- その他、外部からの影響

バリアホイルの厚さは79 $\mu$ m で、12 $\mu$ m のPET、7 $\mu$ m のアルミホイルおよび60 $\mu$ m PEのラミネート構造になっています。ラミネート構造により、湿気を遮断しています。1パック25枚入りで、100～1000 ml から5つのサイズを用意いたしました。

## バリアホイル材料の仕様:

構造		ラミネート PET / Al / PE
ホイルの厚さ:	全体	79 $\mu$ m
	PET	12 $\mu$ m
	アルミホイル	7 $\mu$ m
	PE	60 $\mu$ m
重量		98 g/m <sup>2</sup>
酸素透過性 (23°C、絶対湿度 0%)		0.1 CC / m <sup>2</sup> / 24h
水蒸気透過性 (33.7°C、絶対湿度 90%)		0.01 g / m <sup>2</sup> / 24h
溶接温度		165 ° C
側面溶接のレジスタンス		8.55 kg/15mm
底部溶接のレジスタンス		9.3 kg/15mm
サイズ公差		± 3 mm
ホイル厚公差		± 7%

Micro-Tec ジブロックバリアホイルバッグのパーツ番号と寸法

パーツ番号	容量 ml	幅 mm	高さ mm	ベース mm	シールフラップ高さ mm
<a href="#">13-079010</a>	100	85	125	25	30
<a href="#">13-079025</a>	250	110	160	32	30
<a href="#">13-079050</a>	500	130	190	35	30
<a href="#">13-079075</a>	750	160	230	40	30
<a href="#">13-079100</a>	1000	185	225	45	30



Micro-Tec ジブロック バリアホイルバッグ 100ml

パーツ番号	数量	価格
13-079010	1 パック 25 枚	¥2,900 10 パック以上の数量値引き価格: ¥2,700



Micro-Tec ジブロック バリアホイルバッグ 250ml

パーツ番号	数量	価格
13-079025	1 パック 25 枚	¥3,100 10 パック以上の数量値引き価格: ¥2,900



Micro-Tec ジブロック バリアホイルバッグ 500ml

パーツ番号	数量	価格
13-079050	1 パック 25 枚	¥3,300 10 パック以上の数量値引き価格: ¥3,100



Micro-Tec ジプロック バリアホイルバッグ 750ml

パーツ番号	数量	価格
13-079075	1 パック 25 枚	¥3,700 10 パック以上の数量値引き価格: ¥3,500



Micro-Tec ジプロック バリアホイルバッグ 1000ml

パーツ番号	数量	価格
13-079100	1 パック 25 枚	¥4,200 10 パック以上の数量値引き価格: ¥4,000